

# Avento e-move

**16655** Le fauteuil relax Avento est réglable en hauteur à l'aide d'une télécommande et équipé d'un système de freinage central. Le mécanisme E-move incline en même temps le dossier, l'assise et le repose-jambes jusqu'à la position 'zero gravity' (\*).

## Châssis avec réglage en hauteur

- Solide construction en métal, soudée. Le châssis est standard prévu de 2 douilles pour porte-sérum (Ø 19 mm) et de supports pour la tête amovible (option).
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- 4 roues design Levina Ø 125 mm, freinage central à l'aide d'une double pédale de frein. Les pédales de frein soft brake sont situés au centre des deux côtés du fauteuil. Les pédales sont accessibles si l'on se trouve devant le fauteuil.
- Mécanisme de réglage en hauteur stable à bras parallèles.
- Le réglage en hauteur de 53 jusqu'à 77 cm (hauteur d'assise) se fait à l'aide d'une télécommande.
- Repose-pieds coulissant avec protection de marche-pied, en matière synthétique avec structure anti-dérapante.
- Le couvercle en matière synthétique facilite le nettoyage du châssis.

## Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélamine MDF, épaisseur 12 mm.
- Recouverte de 2 couches de mousse ignifugée, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

## Dossier et repose-jambes

- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, épaisseur 12 mm.
- Recouvert de mousse ignifugée, de 2 densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- Dossier complètement revêtu en similicuir orné de piqûre décorative.
- Equipé d'une poignée de pousse ergonomique en matière synthétique.
- Repose-jambes fait d'une plaque en multiplex, épaisseur 10 mm, recouvert d'une mousse ignifugée et revêtu.

## Mécanisme E-move

- Incline simultanément le dossier, l'assise et le repose-jambes jusqu'à la position 'zero gravity' à l'aide de deux moteurs.
- Le dossier et le repose-jambes sont réglables individuellement.
- L'angle entre l'assise et le dossier varie de au moins 97° dans la position assise jusqu'à 120° dans la position « zero-gravity »
- Quand le mécanisme relax se met en action, l'assise incline jusqu'à 24° au minimum.
- Soutien optimal des jambes grâce au repose-jambes télescopique.
- Le repose-jambes est incliné vers l'intérieur en position assise, pour faciliter le lever.
- Le réglage en hauteur et l'inclinaison du dossier, assise et repose-jambes se fait à l'aide d'une télécommande.

## Accoudoirs abaissables

- Accoudoirs ergonomiques en matière synthétique, facilitant l'assise et le lever.
- Standard pourvu de pattes de fixation pour tablette.
- Réglage de la hauteur en 4 positions, par 2 axes en acier massif, chromés.
- Verrouillage vers le bas au moyen d'une manette à ressort.
- La plus basse position est à la même hauteur que l'assise.

### Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme.  
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

### Accessoires

Veillez vous référer à notre liste  
d'accessoires.

(\* Position 'zero gravity' : cette position mi-assise, mi-allongée, inspirée de la NASA, est une position corporelle neutre, dans laquelle toutes les forces musculaires reposent dans un équilibre bio-médical. (Source : 'From outer space to you', Omni, Mars 1994.)



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE


Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.



## Dimensions

Avento relax hauteur variable:

- L 73 x P 85-158 x H 128-152 cm
- Hauteur d'assise: 53 - 77 cm
- Profondeur d'assise: 52 cm
- Largeur d'assise: 53 cm
- Hauteur des accoudoirs: 72 - 53 cm
- Charge de fonctionnement en sécurité : 150 kg



## Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy (gris clair).
- Bois: Multiplex, MDF.
- Matière synthétique.
- Mousse ignifugée.
- Revêtement: selon collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit**: voir nos fiches matériaux.

## Options

- Coussin d'assise avec mousse viscoélastique et housse bi-élastique.
- Flexible pour télécommande.
- Accoudoirs élargis, tournants.
- Etrier pour accessoires.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Appui-tête latéral.
- Dossier avec appui-tête amovible.
- Tablette repas Elice.
- Porte-sérum (en 1 ou 2 parties).
- Support pour tablette repas sur le dossier.
- Porte-bouteille (bouteille d'oxygène / d'urine).
- Batterie Li-Ion.
- Dossier avec appui-tête/nuque réglable et amovible.
- Douille pour porte-sérum Ø 32 mm des deux côtés
- Douille pour porte-sérum Ø 32 mm sur le côté droit (Ø 19 mm sur le côté gauche)